


Kołnierz wahliwy SNCB-80

Numer części: 174394

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
W oparciu o normę	ISO 15552
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5
Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Waga produktu	636 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał tarczy	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa, ocynkowana