


Kołnierz wahliwy SNCS-100

Numer części: 174402

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	683 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium
Materiał łożyska przegubu	Stal PTFE
Materiał śrub	Stal Ocynkowana