

Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPNC-40

Numer części: 174419

FESTO

Do łączenia dwóch siłowników o takiej samej średnicy tłoka w celu uzyskania siłownika wielopozycyjnego



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	408 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stal
Materiał wkręta bez łba	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana