

# Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPNC-125

Numer części: 174424

FESTO

Do łączenia dwóch siłowników o takiej samej średnicy tłoka w celu uzyskania siłownika wielopozycyjnego



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	125
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	5 204 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium
Materiał wkręta bez łba	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana