

Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2-24-2,5-LED

Numer części: 174844

FESTO

fabryczne, dla zaworów VUVB-, MEBH-, MOEBH- i cewek N2.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	200 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe kątowe Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Długość kabla	2,5 m
Średnica kabla	6,2 mm
Budowa kabla	3x0,75
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	PA POM
Materiał styków elektrycznych	Brąz