

# zawór dławiący GRLO-M5-QS-3-LF-C

Numer części: 175054

FESTO

bez zaworu zwrotnego, z przyłączem kątowym.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	40 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	1.5 Nm
Waga produktu	9 g
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Materiał przyłącza obrotowego	Odlew ciśnieniowy cynkowy