



Wyłącznik ciśnieniowy PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Numer części: 175252

FESTO

otwiera lub zamyka obwód elektryczny, kiedy zostanie osiągnięta dana wartość ciśnienia. Regulowany punkt przełączania. Bez gniazda elektrycznego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Mierzona wielkość	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 100 °C
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V
Maks. prąd wyjściowy	4 000 mA
Przyłącze elektryczne	4-pin Wtyczka
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	900 g
Materiał obudowy	PA66-GF30 Stal ocynkowana
Materiał membrany	NBR
Zakres nastawy wartości progowej	1 ... 10 bar
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L