


# Wtyczka SEA-M12-5GS-PG7

Numer części: 175487

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	21.5 g
Przyłącze elektryczne	5-pin Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 M12x1 okrągły łącznik wtykowy Wtyczka prosta / Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 60$ V
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 60$ V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Przepust dla kabla	Pg7
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 6 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PBT
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Pokrycie z białego brązu