


Tłumik hałasu UC-QS-8H

Numer części: 175611

FESTO

do zaworów CPE lub wysp zaworowych CPV, z trzpieniem umożliwiającym bezpośredni montaż w złączkach QS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	1 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	2.3 g
Przylączy pneumatyczne	QS-8
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał pokrywki z gwintem	PE
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS