

Zespół zaworu CPV10-BS-5/3G-M7


Numer części: 176055

Classic - Nie stosować w nowych projektach

umożliwia uzyskanie funkcji zaworu 5/3, zamkniętego w położeniu środkowym, na bazie dwóch zaworów 3/2.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Ciśnienie robocze	2.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	23 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne 2	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy