


Siłownik okrągły DSAQ-20- -PPV-A-Q

Numer części: 176324

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika, z kwadratowym tłoczyskiem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 320 mm
Średnica tłoka	20 mm
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kwadratowa prowadnica
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Długość amortyzacji	17 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	158.3 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	188.5 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	79 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	7.2 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	138 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	3.9 g
Przyłącza pneumatyczne	M20x1,5
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna