


# Siłownik okrągły DSAQ-20- -P-A-S6

Numer części: 176338

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika, z uszczelnieniami do 120 °C.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

## Karta danych

| Cecha  | Wartość  |
|--|--|
| Skok   | 1 ... 320 mm   |
| Średnica tłoka   | 20 mm  |
| Amortyzacja  | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron  |
| Ciśnienie robocze  | 1 ... 10 bar   |
| Tryb pracy   | Dwustronnego działania   |
| Medium robocze   | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                                    | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK                                    | 2  |
| Temperatura otoczenia  | -20 ... 120 °C   |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny                         | 158.3 N  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw                                 | 188.5 N  |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku                         | 79 g   |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku                                    | 7.2 g  |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku                                   | 138 g  |
| Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku | 3.9 g  |
| Przyłącza pneumatyczne   | M20x1,5  |
| Materiał pokrywy   | Stop aluminium   |
| Materiał uszczelnień   | FPM  |
| Materiał obudowy   | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |
| Materiał tłoczyska   | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |