


Siłownik okrągły DSAQ-20- -PPV-S6

Numer części: 176344

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika, z uszczelnieniami do 120 °C.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Skok | 1 ... 320 mm |
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Amortyzacja | PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 10 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 120 °C |
| Długość amortyzacji | 17 mm |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 158.3 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 188.5 N |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku | 79 g |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 7.2 g |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 138 g |
| Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku | 3.9 g |
| Przyłącza pneumatyczne | M20x1,5 |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |