


Siłownik okrągły DSAQ-25- -P-S6

Numer części: 176384

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika, z uszczelnieniami do 120 °C.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 500 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247.4 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	294.5 N
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	141 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	11.1 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	212 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	6.2 g
Przylączy pneumatyczne	M26x1,5
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna