

# Siłownik okrągły DSAH-25- -PPV-A-CT


Numer części: 176408

FESTO

z pokrywą przednią do bezpośredniego montażu, pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Przykładowy model



## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość  |
|--|--|
| Skok                                       | 1 ... 500 mm   |
| Średnica tłoka                             | 25 mm  |
| Amortyzacja                                | PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna |
| Ciśnienie robocze                          | 1 ... 10 bar   |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania                                 |
| Medium robocze                             | Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone            |
| Klasa odporności na korozję KBK            | 2  |
| Temperatura otoczenia                      | -20 ... 80 °C  |
| Długość amortyzacji                        | 17 mm  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 247.4 N  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 294.5 N  |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku        | 141 g  |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku            | 11.1 g   |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku           | 212 g  |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 6.2 g  |
| Przyłącze pneumatyczne                     | M6   |
| Uwaga odnośnie materiałów                  | Bez miedzi i PTFE                                      |
| Materiał pokrywy                           | Stop aluminium   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa, nierdzewna                         |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa, nierdzewna                         |