

Siłownik okrągły DSAG-40- -PPV-A-S2-CT


Numer części: 176513

FESTO

Pokrywa tylna z gwintem i otworem przelotowym, z dwustronnym tłoczyskiem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 500 mm
Średnica tłoka	40 mm
Gwint na tłoczysku	M12x1,25
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Długość amortyzacji	22 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	633 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	754 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	469 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	24 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	586 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	15.9 g
Przylącze pneumatyczne	M32x2
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa