

Kołnierz wahliwy SUA-80-R3

Numer części: 176890

FESTO

do siłowników ADVU, AEVU, pasuje do mocowań LBN lub LN, LSN.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Pozycja zabudowy	Dowolna
Warianty	Wysoka odporność na korozję
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	772 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium Z pokryciem ochronnym
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tuleji	Stal sprężynowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna