

przewód łączący KEA-1-25P-5

Numer części: 177413

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	2 040 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Sub-D 25-pin
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	12 mm
Budowa kabla	25x0,34
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki pozłacane
Pozycja zabudowy	Dowolna