


Rozdzielacz multi-pin MPV-E/A12-M8

Numer części: 177670

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej Do wyboru:
Waga produktu	120 g
Technologia połączeń elektrycznych dla wej./wyj.	M8 3-pin
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Obciążalność prądowa na slot	1 A
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA6
Materiał gniazda	Mosiądz