


Rozgąłęziacz-multipol MPV-E/A08-M12

Numer części: 177671
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Dopuszczalny prąd obciążenia na slot	4 A
Dopuszczalny prąd obciążenia	12 A
Stopień ochrony	IP67 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar elementu	200 g
Technologia połączeń elektrycznych dla wej./wyj.	M12 5-pin
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał gniazda	Mosiądz Ocynkowana
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)