

# Łącznik wtykowy CQ-22H-15

Numer części: 177703

FESTO

do dużych przepływów.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	12.15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 15 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	16 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa CQ-22
Przyłącze pneumatyczne 2	dla rury / przewodu o śred. zew. 15 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna