

Rura z tworzywa sztucznego PQ-PA-22X2X3000

Numer części: 177731

FESTO

do sprężonego powietrza, podciśnienia lub cieczy. Dostarczana w odcinkach 3 m.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|-------------------|
| Średnica zewnętrzna | 22 mm |
| Średnica wewnętrzna | 18 mm |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 15 bar |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -25 ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 75 °C |
| Ciężar produktu w zależności od długości | 0.13 kg/m |
| Kolor | Czarny |
| Materiał przewodu | PA |