

Rura PQ-AL-22X1X3000

Numer części: 177735

FESTO

do sprężonego powietrza, podciśnienia lub cieczy. Dostarczana w odcinkach 3 m.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|-------------------|
| Średnica zewnętrzna | 22 mm |
| Średnica wewnętrzna | 20 mm |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 15 bar |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -25 ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia | -30 ... 75 °C |
| Ciężar produktu w zależności od długości | 0.178 kg/m |
| Kolor | Srebrny |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przewodu | Stop aluminium |