

# Osuszacz adsorpcyjny LDF-H3-G1/4-230

Numer części: 178524

FESTO

do osuszania i oczyszczania sprężonego powietrza.



## Karta danych

| Cecha                                    | Wartość   |
|--|---|
| Pozycja zabudowy                         | Pionowa +/- 5°  |
| Konstrukcja                              | Regenerowany na zimno osuszacz adsorpcyjny                |
| Ciśnienie wejściowe 1                    | 4 ... 10.5 bar  |
| Medium robocze                           | Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze                 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | Wg dyrektywy EU-EMV<br>Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| Ciśnieniowy punkt rosy                   | -40 °C  |
| Klasa odporności na korozję KBK          | 1   |
| Temperatura magazynowania                | -20 ... 60 °C   |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu     | 2.2.1 wg DIN ISO 8573-1                                   |
| Temperatura medium                       | 2 ... 50 °C   |
| Temperatura otoczenia                    | 2 ... 50 °C   |
| Dopuszczenie, autoryzacja                | Germanischer Lloyd  |
| Ciężar elementu                          | 9 200 g   |
| Sposób montażu                           | Z otworem przelotowym                                     |
| Przyłącze pneumatyczne 1                 | G1/4  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                 | G1/4  |
| Uwaga odnośnie materiałów                | Bez miedzi i PTFE   |
| Materiał obudowy                         | Odlew ciśnieniowy cynkowy                                 |