



Wyłącznik zbliżeniowy SMPO-8E

Numer części: 178563

FESTO

pneumatyczny, do napędów z rowkiem T, bez zespołu mocującego.
Wymagany oddzielny element mocujący SMB-8E (nr części 178230)



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Do rowka T
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Sposób pomiaru	Magnetyczny
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieвозможна praca na powietrzu olejnym
Temperatura otoczenia	-15 ... 60 °C
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,2 mm
Czas włączania	22 ms
Czas wyłączenia	52 ms
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu Można wciskać w rowek od góry
Funkcja zaworu	3/2
Przyłącza pneumatyczne	M5
Waga produktu	11 g
Materiał obudowy	Aluminium PA Anodowanie Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wskaźnik stanu przełączenia	Optyczny
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L