

Wyspa zaworowa VIMP-04-D-3


Numer części: 18088

FESTO

z przyłączem Multipol, Wielkość 3.

W zależności od konfiguracji, ilustracje, dane techniczne podane na karcie i odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|--|
| Funkcja zaworu | 5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty |
| Normalny przepływ nominalny | 4 500 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Sterowanie elektryczne | Multipol |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 14 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Funkcja odpowietrzenia | Możliwość dławienia |
| Typ uruchomienia | Elektryczny |
| Typ wyspy zaworowej | 04 |
| Konstrukcja | Zawór tłokowy |
| Zasilanie pilota powietrznego | Zewnętrzny Wewnętrzny |
| Budowa wyspy zaworowej | Modułowy i do rozbudowy |
| Wskaźnik położenia przelączenia | LED |
| Ciśnienie sterowania | 2 ... 10 bar |
| Odpowiedni do podciśnienia | Tak |
| Nominalne napięcie robocze AC | 110 V |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| Temperatura medium | -10 ... 60 °C |