


Gniazdo wtykowe-Multipol IMP1-SD-72

Numer części: 18319

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	18 ... 27 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 300 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 ... 125 °C
Ciężar elementu	401 g
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 72-pin
Przepust dla kabla	Pg29
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki posrebrzone