



# Siłownik okrągły ESAZG-25- -P

Numer części: 183210

FESTO

Pokrywa tylna z gwintem i otworem przelotowym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 150 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	222.9 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	123 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	11.1 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	229 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	6.2 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna