


# Przyssawka VAS-8-M5-PUR-CT

Numer części: 183511

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	8 mm
Efektywna średnica przyssawki	5.5 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	1.6 N
Gwint mocujący	M5
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5
Twardość wg Shore'a	62
Materiał czopa wkręcane	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)