


Przyssawka VAS-30-1/8-PUR-CT

Numer części: 183513

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	3 mm
Średnica przyssawki	30 mm
Efektywna średnica przyssawki	25 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	34 N
Gwint mocujący	G1/8
Mocowanie przyssawki	G 1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Twardość wg Shore'a	62
Materiał czopa wkręcanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przyssawki	TPE-U(PU)