

Siłownik kompaktowy ADVU-5"- -P-A


Numer części: 183630

FESTO


z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczek zakończony gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 16 "
Średnica tłoka	5"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze	7.3 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	6 881 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	7 363 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	1 317 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	63 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	3 426 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	59 g
Przylączy pneumatyczne	NPT1/4-18
Ciśnienie robocze [psi]	7.3 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium