

# Manometr MA-23-16-N1/8

Numer części: 183905

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna manometru	23
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Zakres wskazań [bar]	0 ... 16 bar
Zakres wskazań [psi]	0 ... 232 psi
Skala	Podwójna skala bar (zew.) psi (wew.)
Medium robocze	Media gazowe oprócz G4 oprócz G6
Temperatura otoczenia	-40 ... 65 °C
Ciężar elementu	16 g
Przyłącze pneumatyczne	NPT1/8-27
Informacja materiałowa o czopie wkręcany	mosiądz
Informacja materiałowa o obudowie	ABS
Informacja materiałowa o szybcie podglądu	PC