

# Manometr MA-40-10-N1/4-EN

Numer części: 183907

FESTO

z skalą w bar i psi.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zakres wskazań [bar]                 | 0 ... 10 bar                      |
| Zgodny z normą                       | EN 837-1                          |
| Wielkość nominalna manometru         | 40                                |
| Konstrukcja                          | Manometr z rurka sprężysta        |
| Sposób montażu                       | Zabudowa w linii                  |
| Medium robocze                       | Gazy obojętne<br>cieczki obojętne |
| Ciśnienie robocze                    | 0 ... 10 bar                      |
| Współczynnik obciążenia przemiennego | 0.66                              |
| Klasa dokładności pomiaru            | 2,5                               |
| Stopień ochrony                      | IP43                              |
| Temperatura medium                   | -20 ... 60 °C                     |
| Temperatura otoczenia                | -20 ... 60 °C                     |
| Uwaga odnośnie materiałów            | Zgodność z RoHS                   |
| Położenie przyłącza                  | Na tylnej ścianie, centrycznie    |
| Przyłącza pneumatyczne               | NPT1/4-18                         |
| Materiały w kontakcie z mediami      | Mosiądz                           |
| Materiał czopa wkręcane              | Mosiądz                           |
| Materiał obudowy                     | ABS                               |
| Materiał szybki podglądu             | PS                                |
| Kolor obudowy                        | Czarny                            |
| Ciężar elementu                      | 70 g                              |
| Uwagi odnośnie medium roboczego      | Nie tlen<br>Nie acetyleny         |