

Moduł dociskowy EV-40-5

Numer części: 184857

FESTO

z funkcją wycofania



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------------|--|
| Skok | 5 mm |
| Powierzchnia docisku | Ø 40 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania |
| Ciśnienie robocze MPa | ≤ 0.6 MPa |
| Ciśnienie robocze | ≤ 6 bar ≤ 87 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F5 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 40 °C |
| Waga produktu | 52 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przylącza pneumatyczne | M3 |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał membrany | TPE-U(PU) |