


Gniazdo do podłączenia czujnika SIE-GD

Numer części: 18494

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 61076-2-101 EN 61984
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Waga produktu	13 g
Przylącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe proste / Zaciski śrubowe M12x1
Kodowanie złącza	A
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 6 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.25 ... 0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał uszczelnień	CR FPM
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Pokrycie z białego brązu