


Gniazdo do zasilania elektrycznego NTSD-GD-13,5

Numer części: 18526

FESTO

do wysp zaworowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kotłową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	31 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe proste Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	16 A
Przepust dla kabla	Pg13
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Mosiądz