



Siłownik okrągły CRDG-1"- -P-A

Numer części: 185391

FESTO

korozjo- i kwasoodporny,
z bezdotykową sygnalizacją położenia, z elastycznymi pierścieniami
tłumiącymi w położeniach końcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.4 ... 20 "
Średnica tłoka	1 "
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron (P)
Spełnia normę	ISO 6432
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	dwustronnego działania
Medium robocze	filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	4
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	295 N
Przyłącze pneumatyczne	NPT1/8-27
Informacja materiałowa o pokrywie	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	TPE-U(PU)
Informacja materiałowa o obudowie	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Informacja materiałowa o tłoczysku	Stal wysokostopowa, nierdzewna