

Siłownik okrągły CRDG-2 1/2"-P-A

Numer części: 185395


FESTO

korozjo- i kwasoodporny,
z bezdotykową sygnalizacją położenia, z elastycznymi pierścieniami
tłumiącymi w położeniach końcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.4 ... 20 "
Średnica tłoka	2 1/2"
Amortyzacja	elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obustron (P)
Ciśnienie robocze	0.6 ... 10 bar
Tryb pracy	dwustronnego działania
Medium robocze	filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	4
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	1 682 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	1 870 N
Przylącze pneumatyczne	NPT3/4-14
Informacja materiałowa o pokrywie	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	TPE-U(PU)
Informacja materiałowa o obudowie	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Informacja materiałowa o tłoczysku	Stal wysokostopowa, nierdzewna