


Gniazdo wtykowe z kablem KMYZ-4-24-2,5

Numer części: 185520
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	32 g
Przyłącze elektryczne	Kabel Gniazdo wtykowe kątowe Kształt prostokątny MSZB
Zakres napięcia roboczego DC	3 ... 36 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Długość kabla	2.5 m
Budowa kabla	2x0,35
Stopień ochrony	IP50
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Brąz