


# Gniazdo wtykowe-Multipol IMP2-SD-26-EA

Numer części: 18665

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	13.5 ... 15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 250$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	7.5 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 ... 125 °C
Ciężar elementu	97 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 26-pin
Przepust dla kabla	Pg16
Wtyczka kodująca	Y – dla wejść/wyjść
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Materiał uszczelnień	CR Lekki i odporny na olej
Materiał obudowy	Stop miedzi Niklowanie
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki pozłacane