


Siłownik z prowadzeniem DFP-50-80-PPV-A-S2

Numer części: 186785
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

zabezpieczenie przed obrotem, z bezdotykową sygnalizacją położenia, z dwustronnym tłoczyskiem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	80 mm
Średnica tłoka	50 mm
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Dwustronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar
Maks. prędkość	1 m/s
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	22 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	884 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	884 N
Przemieszczana masa własna	1 643 g
Waga produktu	3 570 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Material cover	Stop aluminium
Material seals	NBR
Material housing	Stop aluminium
Material piston rod	Stal ulepszana cieplnie