


kabel DUO KM12-DUO-M8-GDGD

Numer części: 18685

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 60 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 75 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	2.8 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste M12x1 / M12x1 3-pin / 3-pin
Budowa kabla	3x0,25
Długość kabla	0.6 m
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	PUR