

przewód łączący KM12-M12-GSGD-5

Numer części: 18686

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 60 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 75 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	2.8 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste M12x1 / M12x1 4-pin / 4-pin
Budowa kabla	4x0,25
Długość kabla	5 m
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	PUR