


# kabel DUO KM12-DUO-M8-WDWD

Numer części: 18687

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 60$ V
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 75$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	2.8 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe kątowe M12x1 / M8x1 3-pin / 3-pin
Budowa kabla	3x0,25
Długość kabla	0.6 m
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	PUR