


Rozgłęziacz kabla ASI-KVT-FK

Numer części: 18786

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|----------------------------------|
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Waga produktu | 7.2 g |
| Zakres napięcia roboczego DC | ≤ 75 V |
| Zakres napięcia roboczego AC | ≤ 60 V |
| Dopuszczalny prąd obciążenia | 3 A |
| Pole przekroju poprzecznego | 1.5 mm ² |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -30 ... 85 °C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał styków elektrycznych | Brąz |