


Gniazdo kablowe ASI-SD-PG-M12

Numer części: 18789

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	27.6 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe proste Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 125 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Przepust dla kabla	Pg9
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Niklowanie
Materiał styków elektrycznych	Brąz