


# Rozgąłęziacz kabla ASI-KVT-FK-S

Numer części: 18797

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	7.2 g
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 75$ V
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 60$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-30 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Brąz