

Chwytek podciśnieniowy ESG-15

Numer części: 189172

FESTO



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Średnica przyssawki | 15 mm |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Specjalne właściwości | Antystatyczny |
| Konstrukcja | Przyłącze podciśnienia od góry Przyłącze podciśnienia z boku Z kompensatorem wysokości Z długim kompensatorem wysokości |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 3 |
| Kształt przyssawki | Okrągła, płaska Okrągła, ekstra głęboka |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -30 ... 200 °C |
| Przyłącze podciśnienia | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki | BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon) |