

Chwytek podciśnieniowy ESG-20

Numer części: 189173

FESTO



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica przyssawki	20 mm
Pozycja zabudowy	Pionowa
Specjalne właściwości	Antystatyczny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Przyłącze podciśnienia z boku Z kompensatorem wysokości Z długim kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska Okrągła, ekstra głęboka Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy Okrągła, mieszkowa, 3.5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-30 ... 200 °C
Przyłącze podciśnienia	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon)