

Chwytek podciśnieniowy ESG-30

Numer części: 189174

FESTO



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| Średnica przyssawki | 30 mm |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Specjalne właściwości | Antystatyczny |
| Konstrukcja | Przyłącze podciśnienia od góry Przyłącze podciśnienia z boku Z kompensatorem wysokości Z długim kompensatorem wysokości |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 4 |
| Kształt przyssawki | Okrągła, płaska Okrągła głęboka Okrągła, ekstra głęboka Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy Okrągła, mieszkowa, 3.5 fałdy |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -30 ... 200 °C |
| Przyłącze podciśnienia | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki | BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan® |